

足すのではなく、 良さを引き出す

頭皮にも髪にも良いものを


marbb とは、水に空気をナノレベルで混合するマイクロバブル発生システムです。

私たちのmarbbは、頭皮だけではなく髪まで美しくすることを目指し、多くのユーザー様から喜びの声をいただいております。シャンプーだけでも美しい仕上がりになるmarbbをぜひ一度お試しください。

Before



After (シャンプー・ブロー後)



パーマ実験



カラー実験



カラーやパーマ、縮毛矯正、トリートメントの「乳化」の工程でお使いいただくことで、薬剤を変えずにより良い効果を得ることが可能になります。

体験会お申し込み・資料請求等のお問い合わせはこちら↓
株式会社マイクロバブル・ジャパン TEL:03-5843-0795



marbbの効果

吸着除去のメカニズム

marbbのマイクロバブルは最小径0.5 μ m※(マイクロメートル)という、炭酸の約1/2000のサイズの超微細な気泡です。marbbが作り出すマイクロバブルは、圧縮した空気を使い、細かな泡を生成していることが特徴です。気泡はマイナスに帯電しているため、プラスに帯電している汚れを吸着除去します。超微細気泡だからこそ、キューティクルの隙間や毛穴に入り込み、通常のシャンプーでは落ちにくい、皮脂汚れや残留シャンプーを除去できます。頭皮にしっかり塗るグレーカラーの後にお使いいただくと真っ白に近いレベルまで頭皮に付着したカラー剤を落とすことができます。

※0.5 μ m=定義上はナノバブル

ドライ時間最大35%カット

marbbを使って洗った髪は、簡単なタオルドライだけでもほとんど水が滴りません。

ドライ時間が最大35%短縮となる報告もあり、作業時短によって接客などに時間を活用することが可能になります。また、ドライヤーをあてる時間が減らせる分、髪へのダメージ軽減も期待できます。

薬剤の浸透をサポート

髪に必要以上の水分を与えない(疎水の技術)ことで、毛髪の内部に薬剤が浸透する余地ができます。

そこに、トリートメント剤、カラー剤、パーマ剤、その他ヘアケア剤が染み込むため、薬剤の浸透を助ける効果が期待できます。カラーやパーマ、縮毛矯正、トリートメントの「乳化」の工程でお使いいただくことで、薬剤を変えずにより良い効果を得ることが可能になります。marbbはデザインにも貢献します。



marbb 製品概要



製品名	marbb3
電源仕様	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電力	125W
寸法	H350mm×W165mm×D350mm
重量	約12.5kg (告知無しにマイナー変更あり)
対応シャンプー台	サイド/バック

製品名	marbb2
電源仕様	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電力	290W / 340W
寸法	H510mm×W420mm×D420mm
重量	約23kg (告知無しにマイナー変更あり)
対応シャンプー台	サイド/バック